



## PRELixx PRO 6 µm-G 1/8"

400 g-FN-svart-ZBH-Sett 6

**Item number:** 14 204 212  
**EAN:** 4103810703126  
**Discount group:** A

### Tekniske data

Fettpresetilkobling trykkside: G 1/8"  
 Fyllenippel: M 10 x 1  
 Fyllekapasitet (cm<sup>3</sup>): 500  
 Påfyllingsmuligheter: 400 g fettpatron, DIN 1284, fettfyllepumpe eller fett i løsvækt  
 Diameter stempel (mm): 10  
 Betjening stempel: ved hjelp av hevearm  
 Fett-transport i penetrasjonsklasse (iht. ASTM-Walkpenetration (10<sup>-1</sup> mm): NLGI 3 til 5 °C, NLGI 2 til 0 °C  
 Løftetrykk opptil (bar): 600  
 Sprengningstrykk system (bar): 900  
 Sprengningstrykk fettpressehode (bar): 1200  
 Stempelstangbetjening: via T-håndtak  
 Forseglingsdeksel: løs  
 Veggykkelse fettpresserør (mm): 1  
 Lakkering fettpresserør: svart  
 Dimensjoner LxBxH (mm): 395 x 140 x 66  
 Vekt (kg): 1,34

### Spesifikasjoner

- Med slangeholder
- Fyllenippel (FN) med utluftingsfunksjon, M 10 x 1 hann (12 670)
- Fettpressehode av sinktrykkstøpegods Z 410
- Galvanisert kuleventil (85 627)
- Demonterbart og bevegelig stempelstangsystem (85 721)
- T-grep, optimalisert håndtak og trykkoptimalisert (85 623)
- Ergonomisk håndtak, glidesikkert, svært god kraftoverføring og håndtering
- Armert slange, G 1/8" hann, 11 x 300 mm, med tetningsring (12 755 828)
- Presisjonskobling, 4 klosser, G 1/8" (12 743)
- Fettpressen finnes også i fargene sølv, rød, blå, grønn og gul

### Spesielle merknader

- Eksepsjonell lang levetid på grunn av optimale material kombinasjon av sink og polert stål (Stempel)
- Ruheten Ra (0,4 µm) og toleransen (6 µm) fra stempelboringen til stempelet er uovertruffent - ingen falsk smøring
- Variable slag: Ved stort mottrykk, f.eks. gummiaktige smørepunkter, er det på grunn av den korte slaglengden mulig å smøre med mye mindre kraft
- Variasjon i fett-transportvolum er 0,1-1,95 cm<sup>3</sup> per slag
- Alle koblinger forseglet med den vedlagte forseglingen
- Optimale hevearmsforhold for betjening av håndpressen, derfor trengs det veldig lite kraft til smøringen
- Fettpressestempel med forsegling hvis løst fett ligger direkte på fettpresserøret. Eller også på fettpatronens innervegger.
- På grunn av stempelstangens bevegelighet, kan fettpressestemplet også settes inn selv om patronen er skadet eller hvis patronen ikke har helt korrekt dimensjon
- Ødelagte patroner kan lett fjernes
- Stempelstangen kan låses i enhver posisjon - stempelstangen trenger ikke å være trukket helt tilbake for å slippe løs fett fra fjærtrykket (fettet forsåper seg ikke)
- Ettersom den kan demonteres fullstendig, er rengjøring mulig
- Tvinnede skrugjenger på fettpresserøret motstår støtskader og muliggjør en rask og enkel innskruing med 1,5 omdreininger
- Rask utlufting ved en halv omdreining av fettpresserøret, fyllenippelen

---

**Emballasje**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensjoner LxBxH (mm):         | 396 x 135 x 67 |
| Vekt inkludert emballasje (kg): | 1,59           |
| Antall per pall (h = 1,2 m):    | 224 stk        |
| Emballasjeenhet:                | 1,0            |